





B5

PART FROM MOLD TOOL IN CHINA

Teil von Werkzeug in China






CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




11

DELIVERY CONDITION AS SHOWN

Lieferzustand wie gezeigt



SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab




L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohres

DEUTSCH REFERENCE DRAWING.NO - 1011-237+265-0405 REV. E (ENVELOP DRAWING)

PART FROM MOLD TOOL IN EUROPE

Teil von Werkzeug in Europa



SCALE 1:1
Maßstab

NOTES

Bemerkungen

- 1 DEUTSCH LOGO/TE LOGO
DEUTSCH Logo/TE Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetfigut im Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
- 9 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 10 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT04-4P
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT04-4P
(ohne verschweißte / montierte Teile
- 11 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN DELIVERY CONDITION.
Basierend auf den Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- B512 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile

1011-237-0405	B	8.6	NYLON 6/6	BLACK schwarz	COVER WITHOUT STRAIN RELIEF Kappe ohne Zugentlastung	1
DEUTSCH ORDER-NO. DEUTSCH Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.		DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.TADAPATRI 02JUL2013			
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLERGETOLERANZEN ACHT. TO ISO 8015		CHK C.F.INZER 03JUL2013		NAME	
						APVD C.F.BERWEIN 03JUL2013		COVER.DT04-4P-BS180 Kappe.DT04-4P-BS180 BACKSHELL.DT04-4P-BS180	
						PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		SIZE	
						APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		CAGE CODE	
						WEIGHT GEWICHT		DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR.	
						SEE TABLE siehe Tabelle		A100779	
						Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	
						SCALE MASSSTAB		2:1	
						SHEET BLATT		1 OF 1 VON 1	
						REV B5			