


NOTES:
 ① Alternativ kann das AMP-Kennzeichen um 90° gedreht eingebracht werden.
 THE ORIENTATION OF AMP-TRADEMARK CAN BE ALSO 90 DEGREES TO THAT SHOWN

SNITT A-A

für Flachstecker 6,3 DIN 46 244 Form A





② Eine Crimpkraftüberwachung ist bei einer Leitung von 0,5mm² nicht prozessfähig. Sollte eine Crimpkraftüberwachung notwendig sein ist der DGB 0,5mm² für diesen Kontakt nicht erlaubt.

WIRE RANGE 0,5mm² IS NOT CAPABLE FOR FORCE MONITORING. IF CRIMP FORCE MONITORING IS ESSENTIAL, 0,5mm² IS NOT ALLOWED FOR THIS TERMINAL.

FOR BRAZIL PLANT:


926820-4:ALTERNATIVE MATERIAL:7-705669-0

926820-5:ALTERNATIVE MATERIAL:6-705669-8



SNITT B-B

Drahtcrimp nicht gezeigt



4. ALLOWED ONLY WELDED SPLICES.

DRAWING VALID FROM

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 32/4

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen behalten wir uns vor



TE Connectivity

0,5 - 15 mm ²	22 - 33 mm	926 820 - 6	CuZn 30 F 53	verzinkt 1,0µm MIN
②	↑	926 820 - 5	CuZn 30 F 53	blank
	↑	926 820 - 4	CuZn 30 F 53	vorverzinkt 1-3µm
	↑	926 820 - 3	CuSn4 ^{3-5%} F 56	verzinkt 1,0µm MIN
	↑	926 820 - 2	CuSn4 ^{3-5%} F 56	blank
0,5 - 15 mm ²	22 - 33 mm	926 820 - 1	CuSn4 ^{3-5%} F 56	vorverzinkt 1-3µm
926 820 - 8	CuSn4 F 56	versilbert 3µm min		
926 820 - 7	CuFe	vorverzinkt 1-3µm		
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Drahtgrößenbereich	Isolationsdurchmesser

POSITIVE LOCK FLAG
STECKHULSE 63

K

Bestimmung	Form	Zeichnungs-Nr	Rev
Nicht tolerierte Maße + 0,2 mm - 0,2 mm 1° 30'	B	926 820	G2
Maßstab 1:1			1 von 1

WZ 78-9719