



intercontec
products

Bandkontakbuchse 1 mm

Einsatzbereich: - 617 Isolierkörper 12-polig
- 917 Isolierkörper 7-polig
- 623 Isolierkörper 10/12/17/16+3-polig
- 923 Isolierkörper 8/9-polig, 9-polig B
- 627 Isolierkörper 26-polig

TE Teile Nr.: 60-0200-080-P00
IC Ref. Nr.: 60.200.80

Elektrische Werte

Bemessungsstrom 5 A*
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt Federbronze,
aktiver Bereich vergoldet

Anschluss

Anschlussart/-bereich Crimp/ 0,20 - 0,52 mm²
max. Litzenaußendurchmesser ø1,6 mm
Abisolierlänge 2,7 mm

Mechanische Werte


Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Handcrimpzange TE Teile Nr.: C0-0078-000-P00
IC Ref. Nr.: C0.078.00

Optionales Werkzeug zur Erleichterung des Einsetzens der Klemmen

Montagewerkzeug TE Teile Nr.: C5-0002-000-000
IC Ref. Nr.: C5.002.00



Hauptabmessungen Bandkontaktbuchsen

Y6-B379-000-00DE erstellt: 07.10.2009/FM; geändert: 04.03.2025/ED

© 2019 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



*Bei max. Anschlussquerschnitt

Bandoleer Contact Socket 1 mm

for: - 617 Insulation Insert 12-pin
- 917 Insulation Insert 7-pin
- 623 Insulation Insert 10/12/17/16+3-pin
- 923 Insulation Insert 8/9-pin, 9-pin B
- 627 Insulation Insert 26-pin

TE part number: 60-0200-080-P00
IC reference number: 60.200.80

Electrical Data

rated current max. 5 A*
contact resistance < 5 mOhm

Material

contact phosphorus bronze,
active area gold plated

Termination

cross-section crimp/ 0.20 - 0.52 mm²
max. outer wire diameter ø1.6 mm
stripping length 2.7 mm

Mechanical Data


mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

crimping tool TE part no.: C0-0078-000-P00
IC ref. no.: C0.078.00

Optional tool to facilitate terminal insertion

Assembly tools for terminals TE part no.: C5-0002-000-000
IC ref. no.: C5.002.00



Main Dimensions

bandoleer contact socket

