





A4 PART FROM MOLD TOOL IN CHINA  
Teil von Werkzeug in china



13 DELIVERY CONDITION AS SHOWN  
Lieferzustand wie gezeigt





| REVISIONS |     |                             |           |     |      |
|-----------|-----|-----------------------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION                 | DATE      | DWN | APVD |
| A1        |     | REVISED PER PCN E-18-008183 | 29MAY2018 | SM  | CF   |
| A2        |     | REVISED PER PCN-21-123826   | 14DEC2021 | DM  | GCR  |
| A3        |     | REVISED PER ECR-22-130137   | 17FEB2022 | NS  | GCR  |
| A4        |     | REVISED PER PCN-25-237212   | 21FEB2025 | TB  | SK   |

### NOTES

Bemerkungen

- A3 1 DEUTSCH LOGO/TE LOGO  
DEUTSCH Logo/TE Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO  
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE  
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX  
Schuettgut im Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS  
NOT COVERED BY TE WARRANTY  
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt  
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260  
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP  
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES  
Zugentlastung fuer Mantelkabel  
FROM / von Ø6.8 UP TO / bis Ø8.2
- 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10  
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
- 10 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)  
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 11 CAVITY MARKING  
Kammerbezeichnung
- 12 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-4S  
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)  
Passend zu allen Varianten von DT06-4S  
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 13 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,  
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT  
TO THE SHOWN STATUS.  
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der  
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- A3 14 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS  
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile


CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN  
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




SCALE 1:1  
Maßstab

### SECTION A-A

Schnitt  
SCALE 5:1  
Maßstab



L+ = ADD LENGTH OF CORRUGATED TUBE  
= Zus. Länge des Wellrohrs



SCALE 1:1  
Maßstab

|                                                                                                                                                                                              |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY.<br>Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11. |                                        |
| DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.<br>BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).                                                                                  |                                        |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).                                                                                                 |                                        |
| DIMENSIONS:                                                                                                                                                                                  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |
| mm                                                                                                                                                                                           | PLC<br>PLC<br>PLC<br>PLC<br>ANGLES     |
|                                                                                                                                                                                              | #1*                                    |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                     | SEE TABLE<br>siehe Tabelle             |
| FINISH                                                                                                                                                                                       | SEE TABLE<br>siehe Tabelle             |
| WEIGHT                                                                                                                                                                                       | SEE TABLE                              |
| CUSTOMER DRAWING                                                                                                                                                                             |                                        |

|                                                                                |  |      |           |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|-----------------|---------------|
| NAME                                                                           |  | SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO      | RESTRICTED TO |
| COVER, DT06-4S-BS090<br>Kappe, DT06-4S-BS090<br>BACKSHELL STRAIGHT (90 DEGREE) |  | A1   | 00779     | ©=1011-264-0405 | -             |
| SCALE                                                                          |  | 2:1  | SHEET     | 1               | OF 1          |
| REV                                                                            |  | A4   |           |                 |               |