



H1	NOTE 1 ADDED	20.2.78	Hallen	Stückzahl
J2	REVISED PER ECR-21-100040	21.JAN.2021	SS	EW
J1	ECR-15-008926	28.MAY.2019	KY	TD
P	F	LTR	REVISION RECORD	DATE
			DR	APP

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1979
TE DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A	Maß 12,4 ^{+0,3} war 11,4 ^{±0,2}	13.12.79	M. E. MÜLLER
A	Maß 18 ^{+0,4} war 18 ^{±0,2}	13.12.79	M. E. MÜLLER
B	Ansicht korrigiert	30.1.80	M. E. MÜLLER
B	Maß 3,2 ^{-0,3} war 3,2 ^{±0,2}	30.1.80	M. E. MÜLLER
C	CuSn6 3-5%Sn F56 war CuSn6 F53	17.3.80	M. E. MÜLLER
D	Maßspfeil des Maßes 4,2 korrigiert	9.7.80	M. E. MÜLLER
E	Maßspfeil zurückgeändert	20.3.81	M. E. MÜLLER
F	Maß 383-005 war 4,2; Haken	8.7.83	M. E. MÜLLER
G	- 7 hinzu	22.5.84	M. E. MÜLLER


SCHNITT A-A

für Flachstecker 6,3 DIN 46 244 Form A



SCHNITT B-B

Drahtcrimp nicht gezeigt



NOTES:
1. Alternative kann das AMP-Warenzeichen um 90° gedreht eingebracht werden.
THE ORIENTATION OF AMP-TRADE MARK CAN BE ALSO 90 DEGREES TO THAT SHOWN.



RAW MATERIAL: 1-703500-8 OR
5-705729-1

ONLY WELDED SPLICES ALLOWED

1 - 2,5 mm ²	3 - 4,3 mm ²	926 790-6	CuZn30 F53	verzinkt 1,0 µm MIN.
1	1	926 790-5	CuZn30 F53	blank
		926 790-4	CuZn30 F53	vorverzinkt 1-3 µm
		926 790-3	CuSn6 ^{3-5%} F56	verzinkt 1,0 µm MIN.
		926 790-2	CuSn6 ^{3-5%} F56	blank
		926 790-1	CuSn6 ^{3-5%} F56	vorverzinkt 1-3 µm

926-790-7	Cu Fe	vorverzinkt 1-3 µm
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche

1 - 2,5 mm ²	3 - 4,3 mm ²
Drahtgrößenbereich	Isolationsdurchmesser

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
		Farbe

Gez. 20/9/78
Gepr. 2.11.78



TE Connectivity

Benennung
POSITIVE LOCK FLAG
STECKHÜLSE 6,3

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm 7° 30'	Format B	Zeichnungs-Nr. 926790	Rev. J2
Maßstab 4:1		Blatt-Nr. 1 von 1	

WAT 78-9719
WOS