






#	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E1		REVISED PER ECO-11-005030	23MAR11	RK	HMR
E2		REVISED PER ECR-24-228741	13NOV25	AG	RE



この寸法は嵌合力によって
管理される。
(BE CONTROLLED BY
MATING FORCE)



注

1. 嵌合するファストンタブの詳細については、CP63-046Jの図面参照。
2. 手動工具による場合、タブの配列が極端に密集しているときは、絶縁スリーブを使用すること。
- △ 手動工具番号：720760（電線サイズにかかわらず圧着はシンボルマ-720を使用のこと）
- △ バラ端子切断寸法
- △ ストレス除去処理
処理法により外観が変わります。
不活性ガス加熱方式 --- 無光沢
大気加熱方式 --- 光沢

NOTES: 1. SEE DRAWING OF CP63-046J FOR THE DETAIL OF MATING TAB.
2. IN CASE OF HAND TOOL, USE INSULATION SLEEVE WHEN TAB ARRANGEMENT IS HIGH DENSITY.
△ HAND TOOL P/N: 720760 (IN SPITE OF WIRE SIZE, CRIMP MUST USE SYMBOL MARK #20)
△ L.P. CUT DIMENTION
△ STRESS RELIEVING
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIEVING PROCESS
INERT FURNACE ----- MATTE
ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE ----- BRIGHT

OBSOLETE	番号 (P/N)	LP 番号 (LP N)	材質 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	相対タブ厚 (mm) (MATING TAB THICK)
	170214-1		黄銅 (BRASS) ±0.32		
	170214-2	170203-2	黄銅 (BRASS) ±0.32	電気鍍メッキ (ELECTRICAL TIN PL)	0.5

DIMENSIONS 単位: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		WIRE RANGE 相合電線断面積 0.20~0.56 mm ² (AWG 24-20)		INSULATION DIA 絶縁外径 1.5~2.5 mm (---1N)	
		一般公差 10% ±0.2 30% ±0.25 100% ±0.3 ANGLE ±0.3 ±0.4 +1°0'		DWN J. Hatano 18 JUL '96 CHK Sh. Sugita 18 JUL '96 APP [Signature] 18 JUL '96		TE Connectivity	
MATERIAL 材質		FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 108-5008		NAME (187 SERIES FASTON RECEPTACLE)	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		APPLICATION SPEC 114-5084		SIZE A3	
				WEIGHT ---		CAGE CODE 00779	
				CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C=170214	
						SCALE 4-1	
						SHEET 1 OF 1	
						REV E2	