THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT – By –
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:
DIN 46247

LOC	DIST
A1	—

PROJECT NR.;
E97–9621

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	G	ECR–12–017741	11OCT2012	PKS	RRP
	G1	REVISED PER ECR–20–011276	10AUG2020	MK	EW
	G2	REVISED PER ECR-21-106346	15SEP2021	BDA	AA





△1 MIN. 4.5 µm Sn OVER MIN. 2 µm Ni

△2 PACKING: LOOSE PIECE PARTS PACKED INTO CARDBOARD BOX

3 RECOMMENDED DIA. FOR PCB: ϕ1.4 –0.1

△1 MIN. 4.5 µm Sn üBER MIN. 2 µm Ni

△2 VERPACKUNG: SCHÜTTGUT IN KARTON VERPACKT

3 EMPFOHLENE LEITERPLATTENBOHRUNG: ϕ1.4 –0.1

PACKING UNIT VERPACKUNGSEINHEIT	ORDER NO. BESTELL–NR.	SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL
10000	1–726386–2	△1	CuZn
5000	726386–2	△1	CuZn
—	726386–1	PLAIN BLANK	CuZn
		COLOUR/FARBE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC	± –
1 PLC	± 0.2
2 PLC	± –
3 PLC	± –
4 PLC	± –
ANGLES/WINKEL	± 2°

MATERIAL: SEE TABLE / SIEHE TABELLE

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE / SIEHE TABELLE

DWN RICHTER 01–DEC–86
CHK — –
APVD — –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. ACCORDING TO DIN 46244
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —
WEIGHT GEWICHT —

TE Connectivity

NAME
FASTON TAB 6.3 x 0.8
FLACHSTECKER 6.3 x 0.8

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS–NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A3	00779	C–726386	—

CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	REV
5:1	1 OF VON 1	G2