

1

2

3

4

5

6

7

8

SCALA NON IMPEGNATIVA
<DO NOT SCALE>
DIMENSIONI IN mm
<DIMENSIONS IN>

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
<EUROPEAN PROJECTION>

GHIERA DI ACCOPPIAMENTO<COUPLING RING>

CORPO CONNETTORE<PLUG HOUSING>

POLARIZZAZIONE<KEYING>

LATO CONNESSIONE
<MATING FACE>

 $\varnothing 34 \pm 0.5$ 26.9 ± 0.6

IL DISEGNO INDICA IL P. N. 182642-1
<P. N. 182642-1 AS SHOWN>

1. MATERIALE<MATL.>: TERMOPLASTICO COLORE NERO<THERMOPLASTIC,
BLACK COLOR>.

2. OGNI CAVITA' E' IDENTIFICATA DAL NUMERO
POSTO SIA SUL FRONTE CHE SUL RETRO DEL CONNETTORE.
<CONTACT CAVITIES IDENTIFIED BY CHARACTERS>

3. QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO  CON FILE N°E28476
E CERTIFICATO  CON FILE N. LR7189A-259
<THIS CONNECTOR IS  RECOGNIZED BY FILE N°E28476
AND  CERTIFIED BY FILE N. LR7189A-259>

CUSTOMER DRAWING
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

~~THIS DRAWING IS UNPUBLISHED~~ RELEASE FOR PUBLICATION 1991

TOLLERANZE: SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
<TOLERANCES: UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED>

DIAM. ISOLANTE
<INS. DIA. RANGE>

RANGO FILO
<WIRE RANGE>

SCALA
<SCALE>

 ± 0.3

—

—

—

ANGOLI
<ANGLES> $\pm 2^\circ$ 

TE Connectivity

DIS.
<DR.>

C. PIA

DESCRIZIONE
<DESCRIPTION>

C. P. C. PLUG ASS'Y SHELL
SIZE 17-16 FOR SOCKET
CONTACTS, STD. SEX

CONT.
<CHK>

M. SCOMPARIN

LOC. SIZE NUMERO
<DWG NO>

I A3 C-182642

REV.

B4

FUOGLIO
<SHEET>

DI
<OF>

1 1

B4

REVISED PER ECO-11-005140

RK

31MAR11

REV.
<REV. LTR.>

REVISIONI
<REVISION RECORD>

DIS.
<DR.>

DATA
<DATE>

FIRST ISSUE 2 MARCH' 84
S. SCHIAVONI

DISTRIBUZIONE
IN PRINT DIST.

VED ACAD*01/07/10 10:43 AM Rev: 12.23 SOLARI s. c-182642. b2. 1