




NUMBER 917542



METRIC

DEPT5670>E16625>U.DYNAMIC>U.CAD>917542.0.1.C
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- 注 記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC
, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

Y	4	3	2-917542-3
	4	2	2-917542-2
X	4	3	1-917542-3
	4	2	1-917542-2
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)		製品番号 (PART NO.)

F	REVISED (FJD0-0039-03)	T.S.	SM	6/2/03
E	REVISED (FJD0-0120-03)	T.S.	SM	7/MAY/03
D	REVISED (FJ00-1335-97)	K.I.	I.H.	5/SEP/97
C	REVISED (FJ00-0096-97)	K.I.	Y.I.	3/FEB/97
B	REVISED (FJ00-5532-96)	K.I.	Y.I.	7/JAN/97
A	REVISED (FJ00-4619-96)	K.I.	S.M.	14/MAY/96
O	RELEASED (FJ00-1832-94)	Y.I.	S.M.	23/MAR/95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

Copyright © 1995 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME 4極 1列 垂直タイプ ヘッダー アッシー	
mm (AWG -)		mm		4 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. Y.Ishikawa 22/MAR/95		DE. Y.Ishikawa 22/MAR/95		10mm ±0.3	
CHK. S.Manabe 23/MAR/95		APP. S.Manabe 23/MAR/95		10mm 3mm ±0.35	
				30mm 100mm ±0.4	
				角 度 ±3°	
				SIZE A3	LOC J
				NUMBER C=917542	
				SCALE 1-1	REV. F
				SHEET 1 of 2	

8,9-917542-2;AS SHOWN SEQUENTIAL TYPE


注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅

2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき



NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC
, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
4. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL



回路番号				
1 列	1	2	3	4
	① Signal	① Signal	① Signal	② Ground

POINT OF SEQUENTIAL



SECT "A"-"A"
(SCALE: 2-1)

Y	4 2	9-917542-2
X	4 2	8-917542-2
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)	製品番号 (PART NO.)

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
	SEE 1 OF 2			
	Y.Ishikawa			
	S.Manabe			

Copyright © 1995 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.		tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME 4極 1列 垂直タイプ ヘッダー アッシー	
mm (AWG -)		mm		4 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y -DYNAMIC D-5200-	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 22/MAR/'95 Y. Ishikawa		DE. 22/MAR/'95 Y. Ishikawa		SIZE LOC NUMBER A3 J C-917542	
CHK. 23/MAR/'95 S. Manabe		APP. 23/MAR/'95 S. Manabe		SCALE 1-1 REV. F SHEET 2 of 2	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

NUMBER 917542

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DEPT5670>E16625>U.DYNAMIC>U.CAD>917542.0.1.C
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST