








SOLDERING SIDE  
LOETSEITE



| LOC                            | DIST | REVISIONS |                             |                               |            |     |       |
|--------------------------------|------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------------|-----|-------|
| A I                            | -    | F         | LTR                         | DESCRIPTION<br>REASON FOR CHG | DATE       | OWN | APPRV |
| PROJECT NO.:<br>EGR PC O 10 IT |      | A 1       | EGOO-0576-01                |                               | 18/JUN2001 | NG  | GF    |
|                                |      | B 1       | ITEM NO. 5 QUANTITY 1 WAS 2 |                               | 23-FEB-04  | EW  | GF    |
|                                |      |           |                             |                               |            |     |       |
|                                |      |           |                             |                               |            |     |       |

|                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2<br>SHELL MATERIAL / GEAHÄUSEMATERIAL: CUZN<br>FINISH / BESCHICHTUNG: TRIBOR 4 µm |  |
| WIRE GAGE / DRAHTGROESSE IN mm <sup>2</sup> : 0.25                                                                  |  |
| WIRE GAGE / DRAHTGROESSE IN mm <sup>2</sup> : 0.14                                                                  |  |
| CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: >= 5 mΩ                                                                     |  |
| RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A                                                              |  |
| RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 1 A                                                              |  |
| SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE: IP 65 / DIN 40050                                                            |                                                                                     |
| TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LOETKONTAKTE                                                                   |                                                                                     |
| TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC                                                                               |                                                                                     |
| OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC                                                                        |                                                                                     |
| OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C /<br>ARBEITSTEMPERATUR: -40°C BIS +80°C                                       |                                                                                     |
| MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.                                                                               |                                                                                     |
| TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN                                                                                  |                                                                                     |

| TYCO NO. / TYCO-NR. |              |              |              |              |                                                                                    |                     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4-1437719-2         | 3-1437719-9  | 3-1437719-6  | 3-1437719-3  | 3-1437719-0  |                                                                                    |                     |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | MOUNTING WRENCH / MONTAGESCHLUESSEL                                                | 19                  |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | SEALING PAD / GUMMIDICHTUNG                                                        | 18                  |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | COMPLETELY IN MINI-GRIP / KOMPLETT IN MINI-GRIP-BEUTEL: 70x100mm )                 | 17                  |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | MOUNTING INSTRUCTION / MONTAGEANLEITUNG                                            | 16                  |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | INSULATION TUBE / ISOLIERHUELSE                                                    | 15                  |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | SCREWING TUBE / SCHRAUBHUELSE                                                      | 14                  |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | SPRING / FEDER                                                                     | 13                  |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | TUBE / INNENHUELSE                                                                 | 12                  |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | O-RING / O-RING                                                                    | 11                  |
| 1                   |              |              |              |              | CONTACT CARRIER 8 WAY/BUCHSENSTECKER 8 POLIG                                       | 10                  |
|                     | 1            |              |              |              | CONTACT CARRIER 7 WAY/BUCHSENSTECKER 7 POLIG                                       | 9                   |
|                     |              | 1            |              |              | CONTACT CARRIER 5 WAY/BUCHSENSTECKER 5 POLIG                                       | 8                   |
|                     |              |              | 1            |              | CONTACT CARRIER 4 WAY/BUCHSENSTECKER 4 POLIG                                       | 7                   |
|                     |              |              |              | 1            | CONTACT CARRIER 3 WAY/BUCHSENSTECKER 3 POLIG                                       | 6                   |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | GROUNDING PLATE FOR 360°SHIELDING CONNECTION/<br>MASSESCHIEBE FUER 360°ABSCHIRMUNG | 5                   |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | HOUSING / GEHAUEUSE                                                                | 4                   |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | CABLE SEALING / KABELDICHTUNG                                                      | 3                   |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | STRAIN RELIEF / ZUGENTLASTUNGSKRONE                                                | 2                   |
| 1                   | 1            | 1            | 1            | 1            | STRAIN RELIEF NUT / ZUGENTLASTUNGSMUTTER                                           | 1                   |
| -                   | -            | -            | -            | -            | REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)                               |                     |
| QTY REQD PER ASSY   |              |              |              |              |                                                                                    |                     |
| T01-0550-S08        | T01-0550-S07 | T01-0550-S05 | T01-0550-S04 | T01-0550-S03 | DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG                                                        | ITEM NO<br>POS.-NR. |
|                     |              |              |              |              | PARTS LIST<br>TEILELISTE                                                           |                     |
| CATALOG-N0.         | CATALOG-N0.  | CATALOG-N0.  | CATALOG-N0.  | CATALOG-N0.  |                                                                                    |                     |

[illegible]