



PROFILS POUR POINÇON ET MATRICE DU SERTISSAGE CONDUCTEUR



Echelle : 8/1

Languette	Cip	1 ^{ère} FI		1 ^{ère} FE		6 ^{ème} FE	
		(MSP)	(moy.)	(ind.)	(moy.)	(ind.)	
Laiton brut	Laiton brut	< 23 N	> 35 N	> 25 N	> 22 N	> 18 N	
Laiton brut	Laiton étamé	< 25 N	> 35 N	> 25 N	> 18 N	> 13 N	
Laiton nickelé	Acier brut	< 25 N	> 35 N	> 25 N	> 15 N	> 10 N	
Laiton nickelé	Acier nickelé	< 28 N	> 35 N	> 25 N	> 15 N	> 10 N	
Laiton nickelé	Acier étamé	< 28 N	> 30 N	> 25 N	> 15 N	> 10 N	
Calibre CFCA 769 selon norme FD R 13-431	Maillechoirt	< 20 N	> 28 N	> 25 N	/	/	

Reference PRONER COMATEL	REFERENCE CLIENT	DESIGNATION	Nbr. de pieces par Bobine	Nbr. de Bobines par carton	Nbr. de pieces par carton	Poids du carton
P74 104 74 851						
P74 104 74 801						
P74 100 74 851						
P74 100 74 801						
P74 122 74 801						

2 etiquettes—
Ref: 1517105

CALIBRE CFCA627
f69 (maillechort)

Langue laiton
6.35x0.8

controles FI

controles FE

ATTENTION: Bien entrer la rainure du coté ergot du clip

Plan de définition gamme 0,35 à 1 mm ²	0748 D 001
AUTRES PLANS	N° DE PLAN

0-1544113-4	mallechoirt SM193	//	Sans	//
P74 104 74 851	XC18 suivant SM150	//	Etamée	//
0-1544113-3	XC18 suivant SM150	//	Nickelée	//
0-1544113-2	UZ30 suivant SM115	//	Etamée	//
0-1544113-1	UZ30 suivant SM115	//	Sans	//
Reference/Désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité