

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY
OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY
NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den
Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Marking



1050 μ

2(1)A 250V AC 25E3
T100



Code of manufacture:
place / year / week

Single Pole Changeover

Actuating force

$\leq 1.5 \text{ N}$

Release force


$\geq 0.5 \text{ N}$

Movement differential

$\leq 0.2 \text{ mm}$


Housing sealed on terminal side

Contacts gold plated






1:1

Recommended terminal layout:
Side of component
Tolerances as per DIN IEC 326 part 3 very fine
(PCB thickness 1.5)



1:1



Total travel
position allowed
Operating position
Free position

-		-						-		1050.2251-XX																																																								
Figure		Type						Customer Part No.		Art.No.-Pl																																																								
Shape and location Angle ± 2 ° Edge tolerance <table><thead><tr><th colspan="3">Length</th><th colspan="3">Radii</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-6</td><td>± 0.1</td><td>±</td><td>0-6</td><td>± 0.2</td><td>±</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.15</td><td>±</td><td>>6-15</td><td>± 0.3</td><td>±</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.2</td><td>±</td><td>>15-30</td><td>± 0.5</td><td>±</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.3</td><td>±</td><td></td><td>±</td><td>±</td></tr><tr><td>>70-120</td><td>± 0.4</td><td>±</td><td></td><td>±</td><td>±</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>± 0.8</td><td>±</td><td></td><td>±</td><td>±</td></tr><tr><td></td><td>±</td><td>±</td><td></td><td>±</td><td>±</td></tr><tr><td></td><td>±</td><td>±</td><td></td><td>±</td><td>±</td></tr></tbody></table>								Length			Radii			0-6	± 0.1	±	0-6	± 0.2	±	>6-15	± 0.15	±	>6-15	± 0.3	±	>15-30	± 0.2	±	>15-30	± 0.5	±	>30-70	± 0.3	±		±	±	>70-120	± 0.4	±		±	±	>120-200	± 0.8	±		±	±		±	±		±	±		±	±		±	±	Sheet 01		Ident.	Document number	Index
								Length			Radii																																																							
								0-6	± 0.1	±	0-6	± 0.2	±																																																					
								>6-15	± 0.15	±	>6-15	± 0.3	±																																																					
								>15-30	± 0.2	±	>15-30	± 0.5	±																																																					
								>30-70	± 0.3	±		±	±																																																					
								>70-120	± 0.4	±		±	±																																																					
								>120-200	± 0.8	±		±	±																																																					
									±	±		±	±																																																					
									±	±		±	±																																																					
Format DIN		Projection	Scale	K	10502251	C																																																												
A4			1:1	Snap Action Switch																																																														
All dimensions are in millimetres																																																																		
c	141307	2022-03-24		HHE		MARQUARDT																																																												
b	38135	2003-09-16		SIG																																																														
a	30390	2000-10-12		PFU																																																														
	28891	2000-01-17		GUE																																																														
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by																																																														
				System NX V1899																																																														
				Replacement of																																																														
				Zg.gl.Nr.v.17.01.2000																																																														