

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL



VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuugungs-befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>	Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
	0.75 bis / <i>to</i> 1.25 1.25 bis / <i>to</i> 3	30 ^{+0,1} 30.2 ^{+0,1}	22 ^{+0,2} 22 ^{+0,2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.



Aufschrift
marking

193...
10(18)/250 ~ 5E4
20(41)/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~
05
16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188

16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188

1 — 2

Herstellort/-jahr/-woche
Code of manufacture: place/year/week
Auf Verpackung / on box: 6.630-663-0

Ausschalter 2-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19323137	Index
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge	Radien					
						LENGTH	RADI					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15	± 0.2	Original Din A4	Masstab SCALE 1 : 1 30mm	0	10	20	30mm
				>6-15	± 0.2	± 0.3						
				>15-30	± 0.25	± 0.5						
				>30-70	± 0.4							
				>70-120	± 0.6	± 10%						