




Empfohlenes Lochbild; Bauteilseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein

recommended terminal layout; side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine



Betaetigungskraft
operating force $F = 9N \pm 3N$



Aufschrift:
Marking:





168..
12(81)/250 ~
10(81)/250 ~ 5E4
05

T1100/55

12A 125-250V AC
1/2 HP 125-250V AC
R97



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062



Ausschalter 2-polig
fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Schalt- stellung	operating position	h
AUS	OFF	26.5
EIN	ON	23.8
Block	block	22.2

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 16824102	Index
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH Radien RADI						
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15	± 0.2	0	10	20	30mm	GERAETESCHALTER
				>6-15	± 0.2	± 0.3					
				>15-30	± 0.25	± 0.5					
				>30-70	± 0.4						
				>70-120	± 0.6						
>120-200	± 1.0	± 10%									
							CAD: NX V4.0			appliance switch	
							gez./DRAWN BY 08.05.07 HHE gepr./CHECKED BY MEJ			 MARQUARDT	
							Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V04145210				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					
	50662	08.05.07	HHE								