




1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.



Aufschrift
Marking



193..
10(81)/250 ~ 5E4
20(41)/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~



16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188



1 — 2

10(81)/400 ~ 5E4

400V ~

1 — 2

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv fuer 400V ~

Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 400V AC

suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	Fuer Winkel FOR ANGLE	PROJEKTION	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19353135	Index b
			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADI						
± 2			0-6	± 0.15	± 0.2			Original Din A4 Masstab SCALE 1:1 30mm			
			>6-15	± 0.2	± 0.3						
			>15-30	± 0.25	± 0.5						
			>30-70	± 0.4							
			>70-120	± 0.6							
			>120-200	± 1	± 10%						
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES								
b	60808	21.10.08	HHE				CAD: NX v4.0			GERAETESCHALTER	
a	59035	02.07.08	HHE				gez./DRAWN BY 02.07.08 HHE			appliance switch	
	40660	06.07.04	HHE				gepr./CHECKED BY				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.06.07.2004			MARQUARDT	