





1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.



Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8



Aufschrift
Marking

193..
12141250~μ
T105/55



14A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R186



Umschalter 2-polig
Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion beidseitig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPDT
with centre-off
momentary function both sides
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19393318	Index a
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH Radien RADI	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2							01020 SCALE 1:1 30mm				
a	59141	14.07.08	VOR								
	40677	02.07.04	HHE								
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					
										</	