

特性

- 明纬中国外观设计专利申请号 202330347779.4, 专利申请, 尚未授权

- AC插头可变换
- 全球多领域证书

(ITE 62368-1, Medical 60601-1, Household 60335-1, Industrial 61558-1/-2-16)

- 国际通用全范围交流输入
- 超薄设计(28mm)
- 空载功耗< 0.075W
- 能效等级 VI
- Class II 电源 (无接地线)
- 保护类型: 短路 / 过负载 / 过电压
- 通过LPS(限功率电源)测试
- 漏电流 <100uA
- 30°C~+70°C 宽工作温度范围
- 提供适配器各种 DC plug 转换头配件, 换头简便 (插头套件可单独售卖, 请参考官网: https://www.meanwell.com/upload/pdf/DC_plug.pdf)
- 3 年保固

描述

NGE18系列是一个高信赖性, 18W壁挂型, 结构小巧, 便于携带的单组输出绿色环保适配器。本产品可搭配5种可换AC插头(欧、美、英、澳和中国), 非常适合旅行使用。NGE18是class II 电源(无FG), 适合输入电压80VAC~264VAC应用, 可满足各种电子设备的需求。

NGE18效率高达88%, 低于0.075W的超低空载功耗, 符合美国最新能源法规 EISA 2007/DoE, Canada NRCan, Australia and New Zealand MEPS, EU ErP, 和Code Version 5; 最重要的特点是当工作于正常方式或待机方式时, 适配器可节省能耗。整系列通过ITE、医疗、家用和工业电器安全法规认证, 采用94V-0防火塑料外壳, 有效防止使用者触电危险。

型号编码

NGE 18 I 12 -P1J

- DC 插头类型 { P1J: 标准型插头, 2.1φ×5.5φ×11mm, C+ 音叉式
可根据客户需求可选其他款式插头(参考6~7页)
- 输出电压 (5V/9V/12V/15V/18V/24V)
- 可换 AC 插头 (EU, US, UK, AU, CN 类型转换)
- 额定功率
- 系列名

应用

- 消费电子设备
- 通讯设备
- 办公设备
- 仪器设备
- 医疗设备
- 家用设备


全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

电气规格

型号			NGE18○05-P1J	NGE18○09-P1J	NGE18○12-P1J	NGE18○15-P1J	NGE18○18-P1J	NGE18○24-P1J
			○ = I, U, E					
输出	直流电压	备注2	5V	9V	12V	15V	18V	24V
	额定电流		3A	2A	1.5A	1.2A	1A	0.75A
	电流范围		0 ~ 3A	0 ~ 2A	0 ~ 1.5A	0 ~ 1.2A	0 ~ 1A	0 ~ 0.75A
	额定功率		15W	18W	18W	18W	18W	18W
	纹波与噪声(最大)	备注3	60mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	180mVp-p	240mVp-p
	电压精度	备注4	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%
	线性调整率	备注5	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	负载调整率	备注6	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%
启动,上升,保持时间			1500ms, 30ms, 30ms / 230VAC 3000ms, 30ms, 10ms / 115VAC (满载时)					
输入	电压范围	备注7	80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC					
	频率范围		47 ~ 63Hz					
	效率(Typ.)		82%	87.5%	87%	87%	88%	88%
	交流电流		0.4A / 115VAC 0.25A / 230VAC					
	浪涌电流(最大)		冷启动 40A / 115VAC 80A / 230VAC					
	漏电流(最大)		接触电流 < 100uA (rms) @264VAC					
保护	过负载		额定输出功率的110% ~ 150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复					
	过电压		额定输出电压的115% ~ 140% 保护模式:二极管钳位					
环境	工作温度		-30 ~ +70℃ (请参考"减额曲线")					
	工作湿度		20% ~ 90% RH, 无冷凝					
	储存温度、湿度		-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH, 无冷凝					
	温度系数		±0.03% / °C (0 ~ 45℃)					
	耐振动		10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟					
安规和电磁兼容 (备注8)	安全规范		CB IEC62368-1, IEC60601-1/-1-11, IEC61558-1/-2-16, IEC60335-1; UL UL62368-1, CSA C22.2 NO. 62368-1, ANSI/AAMI ES60601-1/-1-11(3.2 Version), CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1/-1-11; DEKRA BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60601-1/-1-11, BS EN/EN61558-1/-2-16, BS EN/EN60335-1; PSE J62368-1; BSMI CNS15598-1; RCM AS/NZS 61558-1/-2-16; EAC TPTC004; CCC GB4943.1 认证通过 (详情请参考下页说明)					
	耐压		I/P-O/P:4000VAC					
	绝缘阻抗		I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH					
	电磁兼容发射		Parameter	Standard			Test Level / Note	
			Conducted emission	BS EN/EN55032(CISPR32)/EN55011, FCC Part15, CNS15936, GB/T 9254.1-2021			Class B	
			Radiated emission	BS EN/EN55032(CISPR32)/EN55011, FCC Part15, CNS15936, GB/T 9254.1-2021			Class B	
			Harmonic current	BS EN/EN61000-3-2			Class A	
	电磁兼容抗扰度		Parameter	Standard			Test Level /Note	
			ESD	BS EN/EN61000-4-2			Level 3, 15KV air; Level 2, 8KV contact	
			RF field susceptibility	BS EN/EN61000-4-3			Level 2, 3V/m	
			EFT bursts	BS EN/EN61000-4-4			Level 2, 1KV	
			Surge susceptibility	BS EN/EN61000-4-5			Level 3, 1KV/L-N	
			Conducted susceptibility	BS EN/EN61000-4-6			Level 2, 3V	
		Magnetic field immunity	BS EN/EN61000-4-8			Level 1, 1A/m		
		Voltage dips, interruption	BS EN/EN61000-4-11			>95% dip 0. 5 periods, 30% dip 25 periods, >95% interruptions 250 periods		
其它		MTBF		1272.8 Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) 7192.4 Khrs min. Telcordia TR/SR-332(Bellcore) (25℃)				
	尺寸		48*28*55mm (L*W*H)					
	包装	主体	112g; 96pcs/ 12.6Kg / 1.02CUFT for NGE18lxx/Uxx-P1J			127g; 72pcs/ 11.2Kg / 1.36CUFT for NGE18Exx-P1J		
		AC 插头	参考第3页					
直流输出连接器	插头		参考第6~7页; 其它型号可依客户需求订制					
	配线		参考第6~7页; 其它型号可依客户需求订制					
备注			1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃ 70%RH 环境温度下进行量测。 2. 直流电压测量方法: 在50%负载条件下, 在插座端子点量测。 3. 纹波与噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μf和47μf的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高压测试。 6. 负载调整率测量方法: 从额定负载的0%~100%。 7. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参考静态特性曲线图。 8. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.cc/Upload/PDF/EMI%20%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E8%81%B2%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf 上的“EMI测试声明书”。 9. 设计符合 US DoE VII级 (文档编号 EERE-2020-BT-STD-0006)。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx					

■ NGE12/18/30/45/65/90可换AC插头 (I型)

型号	NGE18Ixx-P1J					NGE18Exx-P1J	NGE18Uxx-P1J
AC plug	可换类型					不可换	
	EU	US	UK	AU	CN		
认证							

■ AC插头配件(另售)



明纬订单编号	每包	每袋	每箱	
	单个照片	数量	数量	重量
AC PLUG-EU4		30pcs	300 pcs (10袋)	5.6Kg
AC PLUG-US4		30pcs	300 pcs (10袋)	5.3Kg
AC PLUG-UK4		30pcs	300 pcs (10袋)	7.1Kg
AC PLUG-AU4		30pcs	300 pcs (10袋)	5.3Kg
AC PLUG-CN4		30pcs	300 pcs (10袋)	5.4Kg
AC PLUG-MIX4		6*5 Types (EU4*1,US4*1) (UK4*1,AU4*1) CN4*1	60*5 Types =300 pcs (10袋)	5.74Kg

■ 可换AC插头安装步骤 (仅限 I 型)

步骤1	步骤2
	
沿金属插头之间的导轨滑入适配器，直至其锁定（发出“咔嗒”声）。	使用前检查新插头是否稳定且正确。

备注：

NGE12I 主体和AC插头应单独订购；主体需与任意AC插头(EU,US,UK,AU,CN)一起配套使用，AC插头可以更换为EU,US,UK,AU,CN类型。


■ 减额曲线

■ 静态特性曲线


■ 机构尺寸


※ 有线连接

Unit:mm


NGE18Ixx-P1J:



NGE18Exx-P1J:




NGE18Uxx-P1J:



■ DC输出插头

◎ 标准型插头: P1J

单位:mm

P1J	Pin脚定义
	
	外侧 ⊖ ⊕ 内侧

◎ 适配器DC接头更换:






- (1) 明纬可提供订制品修改服务, 需最小订购量
- (2) 客户亦可选购快速转接头自行对插转换 (另售, 不须最小订购量)







请参考下表及明纬官网选购指南: https://www.meanwell.com/upload/pdf/DC_plug.pdf

快速转接头范例:



◎ 可选DC插头: (以下接头皆可订制, 常用快速转接头配件可单独另购, 如右列)

Tuning Fork Style		型号	A OD	B ID	C L	快速转接头 配件
	 (Straight)	P1I	5.5	2.1	9.5	可用 (耐电流值: 最大7.5A)
		P1L	5.5	2.5	9.5	
		P1M	5.5	2.5	11.0	
	 (Right-angled)	P1IR	5.5	2.1	9.5	
		P1JR	5.5	2.1	11.0	
		P1LR	5.5	2.5	9.5	
		P1MR	5.5	2.5	11.0	
Barrel Style		型号	A OD	B ID	C L	无
	 (Straight)	P2I	5.5	2.1	9.5	
		P2J	5.5	2.1	11.0	
		P2L	5.5	2.5	9.5	
		P2M	5.5	2.5	11.0	
	 (Right-angled)	P2IR	5.5	2.1	9.5	
		P2JR	5.5	2.1	11.0	
		P2LR	5.5	2.5	9.5	
		P2MR	5.5	2.5	11.0	
Lock Style		型号	A OD	B ID	C L	无
	 SWITCHCRAFT original or equivalent	P2S(S761K)	5.53	2.03	12.06	
		P2K(761K)	5.53	2.54	12.06	
		P2C(S760K)	5.53	2.03	9.52	
		P2D(760K)	5.53	2.54	9.52	

Min. Pin Style	型号	A	B	C	快速转接头 配件		
		OD	ID	L			
   EIAJ equivalent	P3A	2.35	0.7	11.0	可用 (耐电流值: 最大5A)		
	P3B	4.0	1.7	11.0			
	P3C	4.75	1.7	11.0			
Center Pin Style	型号	A	B	C	D	可用 (耐电流值: 最大7.5A)	
		OD	ID	L	Center Pin		
   EIAJ equivalent	P4A	5.5	3.4	11.0	1.0	可用 (耐电流值: 最大7.5A)	
	P4B	6.5	4.4	11.0	1.4		
	P4C	7.4	5.1	11.0	0.6		
Min. DIN 3 Pin with Lock (公头)	型号	Pin 脚定义				可用 (耐电流值: 最大7.5A)	
		PIN脚编号	输出				
   KYCON KPPX-3P equivalent	R6B	1	+Vo				可用 (耐电流值: 最大7.5A)
		2	-Vo				
		3	+Vo				
Min. DIN 4 Pin with Lock (公头)	型号	Pin 脚定义				可用 (耐电流值: 最大7.5A)	
		PIN脚编号	输出				
   KYCON KPPX-4P equivalent	R7B	1	+Vo				可用 (耐电流值: 最大7.5A)
		2	-Vo				
		3	-Vo				
		4	+Vo				
剥线和镀锡引线	型号	Pin 脚定义				无	
		PIN脚编号	输出				
  L1的长度可根据需求订制 (明纬标准品长度, L: <u>25</u> mm, L1: <u>5</u> mm)	订制品	1 (罗纹)	+Vo				无
		2 (印字)	-Vo				

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>