




互联方案

EDAC

www.edac.net






卡槽连接器

Cardedge+ 系列卡槽连接器是EDAC的一个早期产品系列，现已发展成为市场占比最大的产品系列之一。EDAC不同的产品间距，多样的端子类型，不同厚度的电镀规格以及安装方式的多种选择，为客户的设计提供更灵活的可能性。

特点

- 可提供超过350,000种标准件，也可生产定制产品
- 接触间距可选0.050英寸、0.100英寸、0.125英寸、0.150英寸、0.156英寸和0.200英寸，接触区域选镀金或全金
- 可选尾针类型：PCB插板式、绕线式、焊孔式、加长型或者其他特殊类型
- 2P-188P可选，单排、桥接或双排，带/不带导板



EDAC

www.edac.net






卡槽连接器



系列	触点间距	行距	触点数	高温绝缘	触点选项	安装选项	极化
243	0.200" (5.08 mm)	0.200" (5.08 mm)	02-06	否	1	1	是
305/315/ 355	0.156" (3.96 mm)	0.140" (3.56 mm)	12-86	是	5	10	是
306/316/ 356	0.156" (3.96 mm)	Single Row	06-43	是	3	10	是
307/357	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	6-88	是	25	10	是
310	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	30或60	是	18	6	是
317	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	是	5	7	是
325	0.100" (2.54 mm)	0.300" (7.62 mm)	05-122	是	3	4	是
322	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	22或44	是	25	3	是
333	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	是	14	7	是
337/387	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	是	14	10	是
338	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	10-56	是	1	9	是
341/391	0.100" (2.54 mm)	0.140" (3.56 mm)	05-120	是	8	6	是
342/392	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-116	是	14	7	是
345/395	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-144	是	15	10	是
346/396	0.125" (2.50 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-100	是	12	10	是
368	0.156" (2.00 mm)	0.200" (5.08 mm)	04-06	是	2	1	是
379	0.150" (3.81 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-64	是	11	6	是
395AT	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	98	是	13	1	是

牢固板对板连接

高可靠性背板互连解决方案



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






压配式卡缘连接器

EDAC供应多种压配式卡缘连接器。我们的压配式连接器产品采用独特触点设计，使用简单的平压工具即可轻松组装进PCB。安装成功后，这种免焊接口能够抵抗强冲击和震动，并且大幅度节省组装工时。


特点

- 0.100" (2.54mm) 到 0.156" (3.96mm) 端子间距
- 单/双排，可多达150P
- 适用于气密型接口和免焊操作的压配式兼容界面
- 支持端子间或端子内防呆key
- 可提供低塑或高塑本体
- 端子尾针类型包括：PC插板式和绕线式
- 可提供端子安装、移除以及压配工具



EDAC

www.edac.net





压配式卡缘连接器

系列	触点间距	行距	触点数	高温绝缘	触点选项	安装选项	极化
725 小型	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-150	是	7	1	是
745 大型	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-150	是	7	2	是
726 小型	0.125" (3.18 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-120	是	7	1	是
746 大型	0.125" (3.18 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-120	是	7	2	是
717 小型	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-86	是	7	1	是
737 大型	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-86	是	7	2	是



板与板的连接坚固耐用

高度可靠性背板互连解决方案



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






金属对金属卡缘连接器

EDAC的E-Met系列是一种两件式金属对金属高可靠性连接器解决方案。利用 Edacon 特殊叉状设计端子结合了四个配合面，提供具有高抗冲击和抗振功能的气密连接。对于板对板或线对板的应用，它们可与0.062"或0.093"印刷电路板一起使用。

特点

- Edacon特殊的叉状设计端子
- 具有10amp额定电流高抗冲击和抗振性能
- 0.200" (5.08mm) 端子间距X 0.125" (3.18mm) 行间距，网格交错排列
- 插头尾针类型：PC插板式
- 插座尾针类型：PC插板式，线孔式和绕线式



EDAC

www.edac.net






金属对金属卡缘连接器

系列	触点间距	行距	触点数	高温绝缘	触点选项	安装选项	极化
415/438 插座	0.200" (5.08 mm)	0.125" (3.18 mm)	17-47	是	6	4	是
421/422/ 423 插头	0.200" (5.08 mm)	0.300" (7.62 mm)	17-47	是	2	1	否
408/424 插座	0.200" (5.08 mm)	0.125" (3.18 mm)	17-41	是	11	4	否



坚固耐用的板对板连接

超高的连续性和抗冲击振动性能



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






耐高温卡槽连接器

EDAC的耐高温卡槽连接器采用了对于RoHS红外焊接工艺而言最理想的高温绝缘体。此加强型卡槽连接器兼具标准卡槽连接器所有的特点，工作温度范围可覆盖-40° C 到 +125° C。

特点

- 单排或双排6P-88P
- 额定电流：5A
- 多样的安装选择
- 标准PC插板式、90度弯插和绕线式尾针类型
- 耐高温材料



EDAC

www.edac.net






耐高温卡槽连接器

系列	触点间距	行距	触点数	高温绝缘	触点选项	安装选项	极化
DAP							
807	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-88	是	25	7	是
833	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	是	14	7	是
837	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	是	14	7	是
842	0.100" (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-116	是	14	7	是
845	0.100" (2.54mm)	0.250 (6.35mm)	05-144	是	14	7	是
846	0.125" (3.17mm)	0.200 (5.08mm)	05-100	是	12	10	是
PPS							
857	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-88	是	25	7	是
887	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	是	14	7	是
892	0.100" (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-116	是	14	7	是
895	0.100" (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-144	是	14	7	是
896	0.125" (3.17mm)	0.250 (6.35mm)	05-100	是	12	10	是



用于Rohs工艺的高温绝缘体!

优越的板对板配对方案...



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






高速卡槽连接器

EDAC的PCIE 3.0和SAS卡槽连接器是一种高速板对板互连解决方案。差分信号传递降低了密集封装中的插入损耗，节省了宝贵的电路板空间。这些细间距连接器广泛用于服务器背板，具有各种方向和端口，可以满足所有设计参数。


特点

- PCIE 3.0可提供20P-200P
- SAS可提供29P-68P
- 数据传输速度高达21Gbps
- 垂直或直角方向
- SMT或**Pressfit**压接式
- 兼容SAS 3.0和PCIE 3.0标准



EDAC

www.edac.net





高速卡槽连接器

系列	间距	触点	触头类型	高温绝缘	闭锁	数据传输速率	方向
PCIE 3.0							
370	0.8mm	20-200	通孔	是	否	21 Gbps	垂直
371	0.8mm	100-180	SMT	是	是	21 Gbps	垂直
472	0.8mm	100-150	SMT	是	是	19 Gbps	垂直
473	0.8mm	100-150	SMT	是	是	19 Gbps	直角
SAS							
270	1.27/0.8mm	29	SMT	是	否	16 Gbps	直角
271	1.27/0.8mm	68	SMT	是	否	16 Gbps	垂直
272	1.27/0.8mm	29	压接	是	否	16 Gbps	垂直
273	1.27/0.8mm	29	SMT	是	否	16 Gbps	垂直



高速连接器用于固态数据基础设施
完全符合SAS 3.0和PCIE 3.0要求



获取更多信息
www.edac.net





矩形连接器

EDAC的矩形连接器提供高可靠性的连接，是大量电线互连到一个面板时最理想的选择。可提供7个尺寸范围和14至120个触点选择。特殊触点设计提供了气密性连接和优越的抗震动和抗振动性能。由于使用了驱动螺杆和锁紧螺母，配合更加容易。


特点

- 具有高度可靠触点的工业标准连接器
- 特殊触点设计，无故障互连
- 线式、插板式、绕线式和压接式镀金触点
- 有14-120个触点和不同尺寸，带有驱动螺杆或锁紧螺母和导向五金
- 可提供塑胶和金属款外壳用于线缆组装
- 可提供端子安装、移除、压线和防呆调整工具



EDAC

www.edac.net






矩形连接器

系列	触点数	触点选项	绝缘材料选项	外壳选项	硬件选项	极化
516	20-120	7	3	7	5	是
519	14或36	7	1	7	5	是
556	3	7	1	不适用	不适用	是



终极高连续性背连接器

防震防振解决方案!



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






D-Sub连接器

EDAC的D-Mate系列提供多种符合工业标准的D-Sub连接器，包括9、15、25、37和50触点的标准密度版本和15、26、44、62和78针的高密度版本。有直插式和90度弯插，多种尾针类型，电镀规格和安装方式可选。此外，还提供堆叠式产品。


特点

- 可提供低密度或高密度的各种工业标准Dsub
- 9、15、25、26、37、44、50、62或78针的插头和插座
- 公母端子尾针有PC插板式
- 直立式或90度弯插式可选
- 金属外壳支持EMI/RFI屏蔽，插头外壳凹槽设计提供接地和额外的配接保持力
- 板端安装方式包括：通孔，鱼叉板锁或四脚板锁
- 对插端五金安装选项包括通孔、螺纹孔和M3 或#4-40UNC内螺纹螺丝
- 可选择金属或塑料本体
- 可选择耐高温材质



EDAC

www.edac.net



D-Sub连接器



系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	高温绝缘	板端安装选项	边缘安装选项
M/F						
621/622	9-37	G/F or 薄金 30u" 镀金	2 标准	是	4	6
623/624	9-25	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 标准	是	2	4
625/626	9-37	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 标准	是	3	5
627/628*	9-50	G/F or 薄金 30u" 镀金	5 标准	是	6	7
629/630	9-37	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 标准	是	3	4
632 (F)	15	G/F or 薄金 30u" 镀金	2 高	是	1	4
633/634	15-78	G/F or 薄金 30u" 镀金	2 高	是	4	5
637/638	15-78	G/F or 薄金 30u" 镀金	3 高	是	3	7
661-664	9-37	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 标准	是	4	4

*可提供塑料或金属材质



最广泛的选项可
满足所有设计要
求

符合行业标准体
积，可用于更换



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






机加工D-Sub连接器

EDAC D-PIN系列的D-sub连接器采用精密机加工端子，可提供标准密度和高密度版本，9-62P 规格，有直立式和90度弯插式，多种安装五金和电镀规格可选。5amp额定电流以及较宽的工作温度范围可支持用于恶劣的环境。

特点

- 5amp精密机加工端子
- 支持9、15、25、26、37、44、50及62针插头和插座
- 公母端子对插设计，皆可带PC尾针
- 板端或对插端五金安装选项包括通孔、螺纹插件、4棱板锁和可拆卸螺纹五金
- -55 C 至+125 C 的宽泛工作温度范围



EDAC

www.edac.net





机加工D-Sub连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F						
621M/622M	9-50	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 标准	4	2	6
627M/628M	9-50	G/F or 薄金 30u" 镀金	3 标准	4	2	6
629M/630M	9-50	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 标准	4	2	6
633M/634M	15-62	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 高	2	2	6
637M/638M	15-62	G/F or 薄金 30u" 镀金	2 高	1	2	6

提供最广泛的选项，以满足所有设计需求

符合行业标准体积，可用于更换



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






大电流D-Sub连接器

EDAC的Power-D产品系列是一种在同一连接器中将标准信号端子与电源或同轴端子结合起来D-sub连接器。其主体尺寸与标准D-sub尺寸9、15、25、37和50针一致，并提供22种不同的配置。可提供高达40A的电源端子，或阻抗额定值为50或75欧姆的同轴端子。


特点

- 提供垂直或直角方向的插头和插座
- 支持5A数据信号端子和10、20、30或40A的电源端子
- 公母端子的配合设计，都可带P.C.尾针和焊杯式尾端
- 金属外壳提供EMI/RFI屏蔽，插头外壳凹槽提供接地和额外的配接固定
- 面板安装或连接器配接的安装选项包括通孔、螺纹孔和螺纹支座
- D型插口轮廓具有防误插功能



EDAC

www.edac.net






大电流D-Sub连接器

系列	布局选项数	电镀选项	电源触点 额定电流	安装选项	同轴触点 额定阻抗
627C	22	G/F or 薄金 -30u" 金	10 - 40 amps	11	50或75 ohms
628C	22	G/F or 薄金 -30u" 金	10 - 40 amps	11	50或75 ohms
629C	22	G/F or 薄金 -30u" 金	10 - 40 amps	11	50或75 ohms
630C	22	G/F or 薄金 -30u" 金	10 - 40 amps	11	50或75 ohms



提供最广泛的选项，
以满足所有设计需求

电源和数据信号触点
集于一身！



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






并行接口D-Sub连接器

EDAC的B57连接器是与所有行业标准完全兼容的并行端口。带状触点和板锁一起使用，具有出色的配接和稳固力。可提供板端插座和线端插头。

特点

- 支持14、24、36、50或64针
- 电镀选项从G/F到30u"镀金
- 采用耐用磷青铜端子，额定电流1amp
- 板锁设计，具有良好的稳固性
- 线端插头采用IDC端子，便于装配



EDAC

www.edac.net





并行接口D-Sub连接器

系列	触点数	电镀	触点代码数和密度	电板安装选项	触点类型
M/F					

B57	14 / 24 / 36 / 50 / 64	GF-30u"厚镀金	6 高	8	4-6
-----	---------------------------	------------	-----	---	-----



高速视频信号接口
热拔插，匹配度高！



EDAC

获取更多信息
www.edac.net





模块化网络接口连接器

EDAC的E-JAX 系列模块化接口按照行业标准制造，并可完全定制。提供单口、联组或堆叠版本，最大可使用 2 x 8 端口。支持屏蔽或非屏蔽，有多种LED选项。SMT和通孔终端可在直角或垂直方向上使用，也可提供多种电镀选项。

特点

- RJ11/RJ45 单个或堆叠单元，有多种机身样式，可带或不带LED，提供各种安装选项
- 可直角或垂直安装在PCB或SMT的插孔中
- 薄镀金或镀金触点，包括用于电信的厚镀金
- 可选屏蔽前接地、屏蔽后接地、非屏蔽或表层屏蔽版本
- 最多8个端口成组单行排列或16个端口双排叠加
- 可选择绿色、橙色、红色或黄色的混合组合LED，包括双色变化
- 可选低塑或高塑款，带/不带key，带/不带凸缘安装



EDAC

www.edac.net






模块化网络接口连接器

系列	类型/触点	端口数	方向	排数	是否屏蔽	电镀	LED支持
J20/28/2K	RJ45/8	1	垂直	1	否	G/F- 50"镀金	否
J21/24/2X	RJ11/4	1	垂直	1	否	G/F- 50"镀金	否
J2L	RJ45/8	1	垂直	1	是	G/F- 50"镀金	否
J2T	RJ45/8	1	45度	1	是	G/F- 50"镀金	否
J2W	RJ45/32	4	垂直	1	否	G/F- 50"镀金	是
J53	RJ11/8	2	直角	1	否	G/F- 50"镀金	否
J60/93	RJ45/32	4	直角	1	是	G/F- 50"镀金	否
J67	RJ45/32	4	直角	1	否	G/F- 50"镀金	是
J6A	RJ45/32	2	直角	1	是	G/F- 50"镀金	否
J6D/6E/J9P	RJ45/8	1	直角	1	是	G/F- 50"镀金	是
J79	RJ45/8	1	直角	1	否	G/F- 50"镀金	否
J96	RJ45/16	2	堆叠	2	是	G/F- 50"镀金	是
J9F	RJ45/32	4	堆叠	2	是	G/F- 50"镀金	否
J9Q/J6F/JS8	RJ45/8	1	直角	1	是	G/F- 50"镀金	否
JF2	RJ45/16	2	垂直	1	否	G/F- 50"镀金	否
JG2	RJ45/24	3	直角	1	否	G/F- 50"镀金	否
JPG	RJ45/8	1	反向垂直	1	否	G/F- 50"镀金	否

E-Jax提供大量RJ45
标准模块化插孔

提供电镀、LED、EMI
指针和标签方向的多
样选择



EDAC

获取更多信息
www.edac.net





USB连接器

EDAC的标准USB系列包括直插式或90度弯插式A型、B型和C型USB连接器。USB连接器以很小的体积将数据和电源结合。Type C传输的速度是传统USB接口的10倍并且它的正线支持不分方向对插。

特点

- 可提供A型、B型和C型USB
- C3.1型USB的通信速度可达10Gbps
- 符合行业标准的即插即用技术
- 可热插拔
- 兼容异步和同步的数据传输方法
- 堆叠的版本最多可用于4个端口



EDAC

www.edac.net







USB连接器

系列	触点总数	电镀选项	触点代码	组装材料	类型
690	4	薄金-30u”	直角/垂直	PA9T/LCP	A
690	4-5	薄金-30u”	直角/垂直	PA9T/LCP	B
690	24	薄金-30u”	直角/垂直	PA9T/LCP	B
690	10	薄金-30u”	直角/垂直	PA9T/LCP	微型B
690	20	薄金-30u”	直角/垂直	PA9T/LCP	3.0显示端口



EDAC的USB连接器可以在一个提小装置里供电力和数据传输

C型连接器能接受任何方向的电缆并且能达到10倍的速度!



EDAC

获取更多信息
www.edac.net





HDMI连接器

EDAC的HDMI连接器遵循行业标准，支持垂直或直角方向对插。可提供单端口或双端口版本，可进行高速视频传输，支持非常高分辨率的图像。

特点

- 提供标准19针A型、微型版本和汽车屏蔽版本
- 直立式或90度弯插，单层或双层叠加
- 从GF or 薄金到30u"镀金电镀选择，支持高插拔次数
- 可热插拔
- 支持同步和异步数据传输



EDAC

www.edac.net




HDMI连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码	绝缘材料	类型
690	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A
690	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	C 迷你型
690	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	D 微型
690	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	E
690	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	B
690	38	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A 双层

插座

系列	触点数	电镀选项	触点代码	绝缘材料	类型
691	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A
691	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	C 迷你型
691	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	D 微型
691	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	E
691	19	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	B
691	38	G/F or 薄金30u”	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A 双层

插头



EDAC HDMI连接器
传输优质高分辨率
视频。

采用行业标准体积
和板高，以配合您
的布局。

EDAC

获取更多信息
www.edac.net






SATA连接器

EDAC的E-Sata连接器是一种在系统中互连大量存储设备的计算机总线解决方案，它有着与标准USB类似的基础设施，但使用了7个触点。其数据和电力都可以通过一个单独的连接器传递。

特点

- 拥有单端口7个触点
- 可选择薄金至30微英寸厚镀金
- 直角或垂角安装方向
- 可提供标准材质塑胶或耐高温材质塑胶
- 支持同步和异步数据传输



EDAC

www.edac.net







SATA连接器

系列	触点数	电镀	触点代码	绝缘材料	类型
690	07	薄金-30u' 镀金	直角或垂角	PA9T/LCP	E-SATA



用于连接大量存储设备的工业标准产品

外设的内外部服务器均可使用E-Sata



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






Display Port连接器

EADC的USB3.0版本显示端口连接器可用于高速视频接口。可热插拔，并且具备很高的接入力和固位力。这些耐用的连接器可以高效地高速传输视频信号。

特点

- 3.0类型标准的单端口或双端口
- 高达5Gbps的通信速度
- 符合行业标准的即插即用技术
- 可热插拔
- 兼容异步和同步的数据传输方法



EDAC

www.edac.net








Display Port连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码
690	20	薄金-30u"镀金	1



高速视频信号接口

热插拔并且接入力强!



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






线对板连接器

EDAC的E-WTB线对板连接器提供可靠且经济的连接方式。此系列可提供各种针数规格，板端安装方式包括直插,90度弯插或SMT表面贴装等，是线束应用的理想选择，可通过定制来满足您的设计参数。此系列连接器与行业领先的各品牌连接器兼容，可实现直接替代。

特点

- 0.079" (2.00mm) 端子间距
- 适用PC板厚度: 0.047" (1.2mm)至0.062" (1.6mm)
- 小体积塑胶本体: 0.185" (4.7mm) 宽, 0.240"(6.10mm)高
- 端子尾针类型: P.C.插板式和SMT
- 顶端对插或侧面对插
- 用于线对板的高密度连接



EDAC

www.edac.net



线对板连接器



系列	触点数	闭锁	额定电流	顶部/侧面插口	通孔/SMT
----	-----	----	------	---------	--------

140	2-16	是	2 amps	都可支持	都可支持
-----	------	---	--------	------	------



带有E-WTB护罩接头，经济的线到板互连解决方案

易于定制可满足所有设计参数



EDAC

获取更多信息
www.edac.net





接头连接器

EDAC

www.edac.net






筒牛/牛角连接器

EDAC的筒牛/牛角连接器广泛用于板对板或线对板连接。可提供直针，0度折弯或定制折弯角度等选择。

特点

- 可提供不同间距
- 单/双排
- 可提供GF-30u"不同厚度镀金规格
- 可提供开放或封闭式端头，有/无锁扣选项
- 多种塑胶高度可供选择



EDAC

www.edac.net





箱型接头连接器

系列	触点间距	触点数	电镀选项	排数	尾端类型	外壳高度选项	端口选项
150	7	4-80	锡或G/F或 薄金-30u" 镀金	1或2	15	12	7



可用于PCB互连的
箱型接头

闭锁选项具有良好的
抗冲击和抗振功能



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






排针连接器

EDAC的E-PIN插脚与E-Socket插座配合使用，提供可靠且经济的BTB连接。支持单排、双排或三排端子的多种间距。尾针类型包括直立式插板，0度弯插或SMT。端子可选择镀锡或各种厚度的镀金规格。可定制配接高度、特殊折角弯度等。

特点

- 端子高度和入板深度可定制
- 多种电镀选项
- 直插、90度弯插或定制弯度
- 分离式设计便于分离成更小单元
- 塑胶本体可提供各种颜色
- 多种属性支持各种定制
- 提供耐高温材料
- 至少200次插拔
- 符合RoHS标准



EDAC

www.edac.net



排针连接器




系列	间距选项	触点数	电镀选项	排数	尾端选项	PKG. 选项	插针 高度选项	绝缘 厚度选项	绝缘 类型选项
----	------	-----	------	----	------	---------	---------	---------	---------

151	8	2-80	镀锡或 薄金至 50u"厚镀金	1-3	15	8	33	10	6
-----	---	------	-----------------------	-----	----	---	----	----	---



简单高效的板对板
或线对板互连解决
方案

易于定制，满足您
的设计需求



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






排母连接器

EDAC的E-Socket插座接头可与E-Pin 插头匹配，并提供经济可靠的BTB连接。有单排、双排及三排等多种尺寸可供选择。EDAC还提供多种端子间距及电镀规格。同时可提供直立式或90度弯插式用于PCB通孔或SMT贴装。此系列可以灵活定制以满足客户对对插高度、折弯角度或其他等特殊要求。

特点

- 多种电镀选项
- 垂直、直角或客制安装角度
- 插座可采用直角及表面安装技术
- 塑胶可提供多种颜色
- 多种定制选项
- 可使用高温材料



EDAC

www.edac.net






排母连接器

系列	间距选项	触点数量	电镀选项	排数	尾端类型	包装选项	外壳高度选项	绝缘种类选项
153	7	2-80	錫或薄金 -50u"	1-3	19	8	20	2

简单有效的板对板/
线对板连接方式

轻松定制符合您设计
参数的产品



EDAC

获取更多信息
www.edac.net






DIN 41612连接器

EDAC的欧式连接器完全符合41612标准，高密度金属到金属的连接在背板中提供了高连续性互连解决方案。其端子可以完全加载或选择性加载，以防止高速应用中的串扰。

特点

- 5-96P可选
- GF-30U" 不同镀金厚度
- 提供焊接尾板、包线和压合终端
- 安装方式包括通孔或板锁
- 工作温度范围：-55℃~+105℃



EDAC

www.edac.net






DIN 41612连接器

系列	触点数	电镀	触点选项	连接排数	触点间隔排列
461	5-64	G/F或薄金30u" 镀金	8	2	2
462	5-64	G/F或薄金30u" 镀金	1	2	2
463	8-64	G/F或薄金30u" 镀金	1	2	2
464	8-64	G/F或薄金30u" 镀金	2	2	2
493	5-96	G/F或薄金30u" 镀金	8	3	2
494	8-96	G/F或薄金30u" 镀金	1	3	2
495	8-96	G/F或薄金30u" 镀金	1	4	2
496	8-96	G/F或薄金30u" 镀金	8	3	2

板对板连接牢固

高可靠性背板互连解决方案



EDAC

获取更多信息
www.edac.net





防水型D-Sub连接器

EADC的D-Seal系列中防水级别IP67的D-超小型连接器可用于标准和高密度包装。9、15、25、26和44 pin版本的插头和插座同样适用于大功率组合配置。有垂直和直角脚印、多种终止形式，不同的接触镀厚度和安装选项可供选择。这是一个可用于坚固应用和极端环境的可靠执行者。

特点

- 触针尺寸在9、15、25、26和44的标准且高密度的插头和插座
- 信号沿高达40安培的高功率接触合并在一个连接器
- 插头外壳缩进的设计提供了接地和额外的配合保持
- 面板安装或连接器配合的方式包括了螺纹插入件和螺纹支柱
- 环氧树脂采用特殊工艺密封实现了零进入，没有灯芯引线并且实现了无气泡的光滑定型。面板采用实心O形环密封
- 防护等级: IP67 符合IEC60529



EDAC

www.edac.net



防水型D-Sub连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F						
627W/628W	9-25	薄镀-30u"镀金	4 标准	1	1	3
629W/630W	9-25	薄镀-30u"镀金	4 标准	1	1	3
633W/634W	15-44	薄镀-30u"镀金	3 高	1	1	1
637W/638W	15-44	薄镀-30u"镀金	3 高	1	1	1

满足所有设计需求的广泛选择

能抵挡恶劣环境的优越P67防水方案

防水电源联合D-Sub连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F	电力 / 信号					
627WC/628WC	1-5 / 0-20	薄镀-30u"镀金	12 标准	1	2	4
629WC/630WC	1-5 / 0-20	薄镀-30u"镀金	12 标准	1	2	6






防水型USB连接器

安装在防水面板上的A型和B型以及微型USB连接器可以提供IP67级防水保护。1/4旋转、扭转和锁定卡口式系统提供了简易的配对和超安全的连接。IP67防水板安装USB连接器以触点采用全环氧树脂密封和面板采用O形环密封为特色。

特点

- 支持标准的A型USB，微型USB，迷你USB和卡口风格的USB
- 1.2兆或480兆的通信速度
- 480兆的通信速度兼容标准2.0版本的USB
- 兼容异步和同步的数据传输方式
- 硅橡胶密封确保面板密封紧密
- 卡口式锁定系统确保严重振动或冲击条件下的安全配合
- 可提供IP 67等级板端微型USB和Type C



EDAC

www.edac.net





防水型USB连接器

系列	触点数	电镀	触点代码	绝缘颜色	类型
690W	4-5	薄金-30u”	直线向/SMT	黑色	A/B 微型B

坚固的防水连接配以优越的抗冲击和抗振动性能。

为承受最恶劣的环境而建。



EDAC

获取更多信息
www.edac.net





防水型HDMI连接器

E-seal系列的防水型HDMI连接器遵循行业标准，可以进行1/4旋转、扭转和锁定，它的卡扣式锁定系统提供简易的配对和更安全的连接。尾端完全密封，搭配O型密封圈进行面板安装，确保不会进水。这些IP67防水等级的连接器可以完全潜水并且提供高速视频传输，支持非常高分辨率的图像。


特点

- 从薄金到30u"镀金的厚度选择
- 1/4旋转、扭转、锁定、卡扣式锁紧机构
- 硅橡胶密封和全密封终端
- 支持热插拔
- 同步或异步的高速数据传输



EDAC

www.edac.net




防水型HDMI连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码	绝缘材料	类型
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	C 迷你型
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	D 微型
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	E
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	B
690W	38	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A 双层

插座防水

系列	触点数	电镀选项	触点代码	绝缘材料	类型
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	C 迷你型
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	D 微型
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	E
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	B
691W	38	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A 双层

防水插头



具备安全锁定机制的
优质IP67连接器

IP67防水连接器具备
优越的抗冲击和抗
振动性能!

EDAC

获取更多信息
www.edac.net






防水型线对线和线对板

EDAC的E-Inline系列里的防水型插头和插座连接器为极端环境下的互连提供了可靠的方案。单门或双门绝缘子的设计保证了优越的抗冲击和抗振动的性能。多种多样的款式满足不同的线规应用的需求。这些利用了简单的卷曲接触和戳接触。当不需要用到全接点位置时，可选用接点插头。可以在该字段中添加额外的接触点/电线。


特点

- 额定电流为3-10A，电线尺寸为28-14AWG
- 560和572系列可提供双门方案
- 支持线对线和线对板的连接方式
- 准确的卷曲和戳方案
- 内部极化的设计防止配合不当
- 可用于已安装的电线的
- 防水等级获得了IP52和IP67的认证



EDAC

www.edac.net



防水线对线&线对板连接器

系列	触点数	间距	额定电流	门闩类型	极化	预先安装密封	防水等级
560	2, 3 和5	2.5mm	3 amps	双闩	是	是	IP67
565	2, 3 和5	2.5mm	3 amps	单闩	是	是	IP67
566	2, 3, 4 和6	2.0mm	2 amps	单闩	是	是	IP67
567	2, 3, 4, 6 和9	5.0mm X 5.9mm	8 amps	单闩	是	否	IP52
568	1	N/A	12 amps	单闩	是	否	IP52
570	1, 2 和3	5.8mm	10 amps	单闩	是	否	IP67
572	1, 2 和3	5.8mm	10 amps	双闩	是	否	IP67

优质防水的线对线或线对板方案

额外孔塞允许电路加进该字段中



EDAC

获取更多信息
www.edac.net





定制连接器

EDAC专注于满足特定应用需求的定制解决方案，无论是完全定制设计还是对标准产品的修改，我们的工程团队会将您的想法变成现实。我们可以迅速反应生产，原型只需4周即可完成。

特点

- 可满足特殊技术要求包括 耐高压或耐高温
- 定制密封设计，允许在恶劣环境中使用
- 设计中包含安全紧固特点如防呆对插或紧固锁定系统等
- 将标准产品改造成适用的尺寸和功能
- 可通过修改实现与竞争产品的匹配以满足产品停产等情况

EDAC

www.edac.net








定制连接器



为您的特定需求量身定制互连解决方案

从概念到生产，我们将超出您的预期



EDAC

获取更多信息
www.edac.net





电缆组件

EDAC专注于提供定制电缆组件，可满足或超额满足您的应用需求。我们拥有广泛的连接器，用于连接您的世界。我们提供各种电缆规格：长度、屏蔽层、定制颜色、定制连接器、线规、护套、闭锁装置和定制标记等皆可选择。

特点

- 110米或330英尺标准长度
- 支持多终端分支电缆
- 适配器用于DVI数字到VGA模拟转换
- 标准打印机/设备格式的USB电缆（A到B）和备用电缆（A到A，B到B）
- 批量提供MiniUSB、MiniDIN、RJ45、RJ11和其他计算机电缆
- 与EDAC匹配的电纜都可以制造



EDAC

www.edac.net




电缆组件



根据您的要求打造优质电缆装配方案！

让EDAC将设备连接在一起，形成一个高质量的互连解决方案！



EDAC

获取更多信息
www.edac.net



电话: +1 416 754 3322
customerservice@edac.net

EDAC集团成立于1966年，并很快成为世界领先的卡缘和机架与面板应用连接器供应商。此后，我们的产品不断扩展，包括世界上最广泛的互连解决方案之一。我们的产品包括 D-Sub、RJ45模块化插座、USB、HDMI、内联插头和插座、防水连接器和定制解决方案。我们的专业团队由工程设计、客户服务、现场支持和全球分销合作伙伴组成，努力让EDAC满足全球范围内的各种特定需求。。

www.edac.net



联系我们... 经验创造不凡